



## Przyrząd do pomiaru parametrów powietrza Zestaw do pomiaru wilgotności / temperatury, Typ: FT



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	474164 FT
GTIN	4029547019395
Klasa artykułu	47B

### Opis

#### Wykonanie:

Miernik wielofunkcyjny Testo 440 i sonda **do pomiaru wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych, chłodniczych i roboczych oraz w kanałach wentylacyjnych.**

#### Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

Miernik uniwersalny Testo 440 nr 474141, rozm. 440, 3 baterie paluszkowe typu AA, kabel USB, czujnik wilgotności i temperatury nr 474148 rozm. FT, walizka K nr 474161 rozm. K i protokół kalibracji.

### Opis techniczny

dokładność pomiaru wilgotności względnej	$\pm 2\%$
granica błędu pomiaru temperatury	$\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$
zakres pomiarowy temperatury	-20 - 70 $^{\circ}\text{C}$

zakres pomiaru wilgotności względnej	0 - 100 %
stopień ochrony IP	IP 54
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
typ baterii	Mignon, AA
Liczba dołączonych baterii	3
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
złącze	Złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
Rodzaj produktu	Czujnik wilgotności i temperatury

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6
--	------------