

Garant**Nawiertaki z HSS A, lewotnące, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 1,25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111250 1,25
GTIN	4045197000453
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane. **Lewotnące**, śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D_c: 1,25 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 8 – 10 mm

Ø chwytu D_s: 3,15 mm

długość całkowita L: 31,5 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,02 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D _c	1,25 mm
tolerancje chwytu	h7
do Ø obrabianego przedmiotu	8 – 10 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,02 mm/obr,
Ø chwytu D _s	3,15 mm
długość całkowita L	31,5 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	lewe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków