

Garant
Nawiertaki z HSS B, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 2,5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	111520 2,5
GTIN	4045197000910
Klasa artykułu	11A

Opis
Wykonanie:

Szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane. **Z dodatkowym pogłębieniem ochronnym** (kątem ochronnym 120°), z rowkami skrętnymi.

Ø nom. D_c: 2,5 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 20 – 30 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

długość całkowita L: 56 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,03 mm/obr,
Ø nom. D _c	2,5 mm
do Ø obrabianego przedmiotu	20 – 30 mm
Liczba ostrzy Z	2
tolerancje chwytu	h7
Ø chwytu D _s	10 mm
długość całkowita L	56 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 333

typ	B
Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębienia	120 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków