



Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych M12BPRT, Typ: M12BPRT



Dane zamówienia

Numer katalogowy	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zalety:

- oświetlenie diodowe obszaru pracy;
- zintegrowany klips na pasek.

Zalety, tekst reklamowy:

- oświetlenie diodowe obszaru pracy;
- zintegrowany klips na pasek.

w dostawie::

W zestawie akumulator litowo-jonowy nr 073814 MB12 i ładowarka w walizce z tworzywa sztucznego, nasadki 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073814 / 073815 / 073829 / 073839 i 073840. Wersja bez akumulatora i ładowarki jest dostępna pod numerem 770450 M12BPRT-0.

skok przyrządu: 20,32 mm

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do: 4,8 mm

siła osadzania: 9000 N

pojemność akumulatora: 2 Ah

Napięcie akumulatorów: 12 V
masa z akumulatorkiem: 2,1 kg

Opis techniczny

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do	4,8 mm
siła osadzania	9000 N
skok przyrządu	20,32 mm
masa z akumulatorkiem	2,1 kg
Napięcie akumulatorów	12 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
pojemność akumulatora	2 Ah
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Przyrząd do nitów zrywanych

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
System akumulatorów litowo - jonowych M12B6 typ akumulatora, napięcie MB12 V	073829 MB12
System akumulatorów litowo-jonowych M12B4 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073815 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ RCA7224	073840 RCA7224
System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073814 MB12
Akumulatorowy zestaw startowy Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Zestaw końcówek zamiennych 4-elem. Liczba części 4	770451 4
Zestaw szczęk mocujących Typ 1	770452 1