

Garant**Nawiertaki z HSS B, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111520 5
GTIN	4045197000941
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane. **Z dodatkowym pogłębieniem ochronnym** (kątem ochronnym 120°), z rowkami skrętnymi.

Ø nom. D_c : 5 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 63 – 100 mm

Ø chwytu D_s : 18 mm

długość całkowita L: 76 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,04 mm/obr,

Opis techniczny

tolerancje chwytu	h7
do Ø obrabianego przedmiotu	63 – 100 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D_c	5 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,04 mm/obr,
Ø chwytu D_s	18 mm
długość całkowita L	76 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 333

typ	B
Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębienia	120 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków