

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M35X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M35X2
GTIN	4045197999993
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwył kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	70 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
skok gwintu	2 mm
Ø otworu rdzenia	33 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø gwintu	35 mm
kąt nacięcia	8 stopni

Ø chwytu D <sub>s</sub>	28 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	22 mm
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M35×2
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik