

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M27X1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 130000 M27X1 |
| GTIN | 4045197999344 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 26 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|----------|
| kąt nacięcia | 8 stopni |
| Ø chwytu D _s | 20 mm |
| Liczba ostrzy Z | 4 |
| liczba rowków wiórowych | 4 |
| głębokość gwintu | 54 mm |
| norma | DIN 376 |
| Materiał ostrza ; | HSS E |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| skok gwintu | 1 mm |
| Chwył kwadratowy □ | 16 mm |
| Ø otworu rdzenia | 26 mm |
| długość całkowita L | 160 mm |
| Ø gwintu | 27 mm |
| Rodzaj gwintu | M/MF |
| wielkość gwintu | M27×1 |
| powłoka | bez powłoki |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształł nakroju | B |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |