

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M3,5X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M3,5X0,35
GTIN	4045197997715
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

skok gwintu	0,35 mm
głębokość gwintu	10,5 mm
Materiał ostrza	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	3,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4 mm
Chwyt kwadratowy □	3 mm
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Klasa tolerancji	ISO 1X 4HX
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Klasa tolerancji	6H +0,05
Klasa tolerancji	ISO 3 6G

Klasa tolerancji	ISO 3X 6GX
Klasa tolerancji	7H
Klasa tolerancji	7HX
Klasa tolerancji	7G
Klasa tolerancji	7GX
Klasa tolerancji	6H +0,10
Klasa tolerancji	6H +0,20
długość całkowita L	56 mm
Ø otworu rdzenia	3,15 mm
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M3,5×0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik