

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M1,2X0,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M1,2X0,25
GTIN	4045197996275
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 0,95 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	40 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø gwintu	1,2 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
skok gwintu	0,25 mm
liczba rowków wiórowych	2

kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	0,95 mm
głębokość gwintu	2,4 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,5 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M1,2x0,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik