

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M11X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M11X0,5
GTIN	4045197998095
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10,5 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	22 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	9 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	10,5 mm

skok gwintu	0,5 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwył kwadratowy □	7 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	11 mm
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M11 × 0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik