

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M34X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M34X3
GTIN	4045197999924
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwył kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 31 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
długość całkowita L	200 mm
Ø otworu rdzenia	31 mm
Materiał ostrza 	HSS E
kąt nacięcia	8 stopni

Ø chwytu D _s	28 mm
głębokość gwintu	68 mm
Chwyt kwadratowy □	22 mm
skok gwintu	3 mm
Ø gwintu	34 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M34 × 3
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik