

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M16X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M16X2
GTIN	4045197998507
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 2 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 2 mm
długość całkowita L: 110 mm
Ø chwytu D_s: 12 mm
Chwył kwadratowy □: 9 mm
Ø otworu rdzenia: 14 mm

Opis techniczny

Chwył kwadratowy □	9 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
Ø otworu rdzenia	14 mm
długość całkowita L	110 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	2 mm
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 376

głębokość gwintu	32 mm
Materiał ostrza 	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	16 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M16 × 2
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik