

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M52X4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M52X4
GTIN	4045197625670
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 4 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwył kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 48 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	40 mm
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	250 mm
głębokość gwintu	104 mm
Chwył kwadratowy □	32 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø otworu rdzenia	48 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	52 mm
skok gwintu	4 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M52 × 4
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik