

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M42X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M42X1
GTIN	4045197625298
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 41 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	200 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	42 mm
Ø otworu rdzenia	41 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
skok gwintu	1 mm
kąt nacięcia	8 stopni

Chwył kwadratowy □	24 mm
norma	DIN 376
∅ chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
głębokość gwintu	84 mm
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M42 × 1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik