

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M52X5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M52X5
GTIN	4045197625687
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 5 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 40 mm

Chwył kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 47 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	250 mm
skok gwintu	5 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	47 mm
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

Chwył kwadratowy □	32 mm
głębokość gwintu	104 mm
Ø gwintu	52 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	40 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M52 × 5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik