

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, Typ: NO.0-80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130030 NO.0-80
GTIN	4062406000011
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

norma	DIN 371
skok gwintu	0,318 mm
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	40 mm
Ø chwytu D _s	2,5 mm
Ø otworu rdzenia	1,25 mm
liczba zwojów na cal	80
Materiał ostrza	HSS E
liczba rowków wiórowych	2
Ø gwintu	1,53 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
głębokość gwintu	4,59 mm
Rodzaj gwintu	UNF

wielkość gwintu	0-80 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik