

Garant**Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A, TiAlN, Ø DC k13: 1,6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	121001 1,6
GTIN	4045197594594
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Skrętne rowki wiórowe.
Do materiałów o twardości do **62 HRC**.

Opis techniczny

tolerancje chwytu	h6
do Ø obrabianego przedmiotu	10 – 15 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D _c	1,6 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,06 mm/obr,
Ø chwytu D _s	4 mm
długość całkowita L	35,5 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	VHM
norma	DIN 333
typ	A
Tolerancja Ø nominalnej	k13
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe

chwyt	Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Nawiertaki do nakiełków

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się	20 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	15 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo	10 m/min	H
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		