

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M2,2X0,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130001 M2,2X0,25
GTIN	4062406000400
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,95 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	4,4 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371
długość całkowita L	45 mm
Ø otworu rdzenia	1,95 mm

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
skok gwintu	0,25 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Ø gwintu	2,2 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M2,2 × 0,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik