

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M4X0,7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130001 M4X0,7
GTIN	4062406000547
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,7 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,3 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	3,4 mm
norma	DIN 371
długość całkowita L	63 mm
głębokość gwintu	8 mm
Ø chwytu D _s	4,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø gwintu	4 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,7 mm
Ø otworu rdzenia	3,3 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M4×0,7
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik