

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M18X0,35****Dane zamówienia**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 130005 M18X0,35 |
| GTIN             | 4062406004941   |
| Klasa artykułu   | 10N             |

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 17,65 mm

**Opis techniczny**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| głębokość gwintu           | 36 mm    |
| Chwyt kwadratowy □         | 11 mm    |
| Ø otworu rdzenia           | 17,65 mm |
| liczba rowków wiórowych    | 3        |
| Liczba ostrzy Z            | 3        |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;; | HSS E    |
| norma                      | DIN 376  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Ø gwintu                          | 18 mm  |
| długość całkowita L               | 125 mm   |
| skok gwintu                       | 0,35 mm  |
| kąt nacięcia                      | 8 stopni   |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>           | 14 mm  |
| Rodzaj gwintu                     | M/MF   |
| wielkość gwintu                   | M18 × 0,35                                       |
| powłoka                           | TiN  |
| Kąt boku zarysu gwintu            | 60 stopni  |
| Norma na gwinty                   | DIN 13   |
| Kształt nakroju                   | B  |
| chwyt                             | chwyt walcowy z h9                               |
| chłodzenie wewnętrzne             | nie  |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym                  |
| kierunek skrawania                | prawe  |
| rodzaj narzędzia gwintującego     | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny                  | bez  |
| Rodzaj produktu                   | gwintownik                                       |