

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M38X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M38X1
GTIN	4062406006549
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwył kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 37 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	37 mm
skok gwintu	1 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø gwintu	38 mm
Ø chwytu D _s	32 mm

liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza 	HSS E
Chwyt kwadratowy □	24 mm
głębokość gwintu	76 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M38 × 1
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik