

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M28X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M28X1
GTIN	4062406005788
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 1 mm
długość całkowita L: 140 mm
Ø chwytu D_s: 20 mm
Chwył kwadratowy □: 16 mm
Ø otworu rdzenia: 27 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	56 mm
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	1 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm
Ø gwintu	28 mm
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 376

Ø otworu rdzenia	27 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D _s	20 mm
kąt nacięcia	8 stopni
długość całkowita L	140 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M28 × 1
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik