

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M34X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M34X0,5
GTIN	4062406006211
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	200 mm
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza :	HSS E
Ø gwintu	34 mm
Chwyt kwadratowy □	22 mm

norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	28 mm
Ø otworu rdzenia	33,5 mm
głębokość gwintu	68 mm
skok gwintu	0,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M34 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik