

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M1,6X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M1,6X0,35
GTIN	4062406007454
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,25 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	1,6 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,5 mm
Ø otworu rdzenia	1,25 mm
skok gwintu	0,35 mm
liczba rowków wiórowych	2
Liczba ostrzy Z	2

