

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M2,5X0,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M2,5X0,25
GTIN	4062406007584
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,25 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 371
głębokość gwintu	5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	2,5 mm
Ø otworu rdzenia	2,25 mm

