

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M35X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M35X0,35
GTIN	4062406009854
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 34,65 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	34,65 mm
głębokość gwintu	70 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza :	HSS E
długość całkowita L	200 mm

Ø gwintu	35 mm
Ø chwytu D _s	28 mm
skok gwintu	0,35 mm
Chwył kwadratowy □	22 mm
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M35 × 0,35
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik