

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M30X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M30X1
GTIN	4062406009496
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 29 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D _s	22 mm
Ø otworu rdzenia	29 mm
norma	DIN 376
długość całkowita L	180 mm
skok gwintu	1 mm
Chwyt kwadratowy □	18 mm

