

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M3X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M3X0,35
GTIN	4062406007614
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,65 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,35 mm
Ø otworu rdzenia	2,65 mm
norma	DIN 371
Ø gwintu	3 mm
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
długość całkowita L	56 mm
kąt nacięcia	8 stopni

głębokość gwintu	6 mm
Ø chwytu D _s	3,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	3
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik