

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M3X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M3X0,5
GTIN	4062406007621
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,5 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	56 mm
skok gwintu	0,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,5 mm
Ø otworu rdzenia	2,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	6 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	3 mm
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M3 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik