

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M33X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M33X0,35
GTIN	4062406013295
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 32,65 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	20 mm
Ø gwintu	33 mm
głębokość gwintu	66 mm
skok gwintu	0,35 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	32,65 mm
długość całkowita L	180 mm

liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D _s	25 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M33 × 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik