

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M45X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M45X2
GTIN	4062406010546
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 43 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	43 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	36 mm
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
skok gwintu	2 mm

Chwył kwadratowy □	29 mm
głębokość gwintu	90 mm
długość całkowita L	220 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	45 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M45 × 2
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik