

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M12X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M12X1,75
GTIN	4062406011703
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10,25 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	9 mm
długość całkowita L	110 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	12 mm

głębokość gwintu	24 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	10,25 mm
norma	DIN 376
skok gwintu	1,75 mm
Chwył kwadratowy □	7 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M12 × 1,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik