

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M52X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M52X0,75
GTIN	4062406014452
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 51,25 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	0,75 mm
Ø gwintu	52 mm
Chwyt kwadratowy □	32 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E

Ø otworu rdzenia	51,25 mm
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 376
głębokość gwintu	104 mm
Ø chwytu $D_s$	40 mm
długość całkowita L	250 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M52 × 0,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik