

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M20X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M20X1,25
GTIN	4062406015909
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 18,75 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	12 mm
długość całkowita L	140 mm
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	40 mm
Materiał ostrza :	HSS E
Ø chwytu D _s	16 mm

liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	18,75 mm
Ø gwintu	20 mm
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 376
skok gwintu	1,25 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M20 × 1,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik