

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M12X1,75****Dane zamówienia**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 130011 M12X1,75 |
| GTIN             | 4062406015305   |
| Klasa artykułu   | 10N             |

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 10,25 mm

**Opis techniczny**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| norma                   | DIN 376 |
| Liczba ostrzy Z         | 3       |
| głębokość gwintu        | 24 mm   |
| Ø gwintu                | 12 mm   |
| Chwyt kwadratowy □      | 7 mm    |
| liczba rowków wiórowych | 3       |
| Ø chwytu D <sub>s</sub> | 9 mm    |

