

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M8X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M8X1
GTIN	4062406011451
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 7 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	90 mm
skok gwintu	1 mm
Materiał ostrza :	HSS E
Ø otworu rdzenia	7 mm
głębokość gwintu	16 mm

liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	8 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	8 mm
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M8x1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik