

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M6X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M6X0,5
GTIN	4062406011352
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5,5 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Ø gwintu	6 mm
kąt nacięcia	15 stopni

głębokość gwintu	12 mm
długość całkowita L	80 mm
norma	DIN 371
Ø otworu rdzenia	5,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M6×0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik