

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M8X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M8X0,5
GTIN	4062406015039
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 7,5 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	16 mm
skok gwintu	0,5 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	7,5 mm
Liczba ostrzy Z	3

Ø gwintu	8 mm
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 371
długość całkowita L	90 mm
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	8
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik