

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M6X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M6X0,5
GTIN	4062406014957
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5,5 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	12 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3

Ø otworu rdzenia	5,5 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
skok gwintu	0,5 mm
norma	DIN 371
Ø gwintu	6 mm
długość całkowita L	80 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M6x0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik