

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M4X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M4X0,35
GTIN	4062406014834
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,65 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	3,65 mm
norma	DIN 371
skok gwintu	0,35 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwyt kwadratowy □	3,4 mm
Ø gwintu	4 mm
głębokość gwintu	8 mm

Materiał ostrza 	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	63 mm
Ø chwytu D _s	4,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	4
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik