

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M28X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M28X1
GTIN	4062406023737
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 27 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	56 mm
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Ø otworu rdzenia	27 mm

długość całkowita L	140 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	16 mm
Ø gwintu	28 mm
skok gwintu	1 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M28 × 1
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik