

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M34X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M34X3
GTIN	4062406024222
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 31 mm

Opis techniczny

skok gwintu	3 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	31 mm
długość całkowita L	200 mm
głębokość gwintu	68 mm
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 376

Materiał ostrza 	HSS E
Chwył kwadratowy □	22 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D _s	28 mm
Ø gwintu	34 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M34 × 3
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłódenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbkii konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik