

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M35X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M35X1,5
GTIN	4062406017095
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33,5 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	28 mm
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	1,5 mm
Chwyt kwadratowy □	22 mm

długość całkowita L	200 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	35 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	33,5 mm
głębokość gwintu	70 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik