

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M25X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M25X0,35
GTIN	4062406023454
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 24,65 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	140 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
skok gwintu	0,35 mm
Ø chwytu D _s	18 mm
Ø otworu rdzenia	24,65 mm

