

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M26X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M26X1
GTIN	4062406016371
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 25 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	18 mm
norma	DIN 376
długość całkowita L	140 mm
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza ;	HSS E
Ø otworu rdzenia	25 mm

głębokość gwintu	52 mm
skok gwintu	1 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	26 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M26 × 1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik