

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M17X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M17X2
GTIN	4062406022884
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 15 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E
skok gwintu	2 mm
Ø otworu rdzenia	15 mm
głębokość gwintu	34 mm
norma	DIN 376
długość całkowita L	125 mm

Ø chwytu D_s	14 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwyt kwadratowy □	11 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	17 mm
Liczba ostrzy Z	3
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M17 × 2
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik