

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M27X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M27X2
GTIN	4062406023683
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 25 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	54 mm
skok gwintu	2 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm

Ø gwintu	27 mm
Ø otworu rdzenia	25 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	160 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	27
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik