

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M38X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M38X2
GTIN	4062406017347
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 36 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	36 mm
Ø gwintu	38 mm
norma	DIN 376
skok gwintu	2 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	24 mm

liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	76 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M38 × 2
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik