

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M38X0,5****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 130016 M38X0,5 |
| GTIN             | 4062406024475  |
| Klasa artykułu   | 10N            |

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 37,5 mm

**Opis techniczny**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| liczba rowków wiórowych    | 4         |
| kąt nacięcia               | 15 stopni |
| długość całkowita L        | 200 mm    |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;: | HSS E     |
| głębokość gwintu           | 76 mm     |
| skok gwintu                | 0,5 mm    |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Ø otworu rdzenia                  | 37,5 mm  |
| Ø chwytu $D_s$                    | 32 mm  |
| Chwył kwadratowy □                | 24 mm  |
| norma                             | DIN 376  |
| Ø gwintu                          | 38 mm  |
| Liczba ostrzy Z                   | 4  |
| Rodzaj gwintu                     | M/MF-LH  |
| wielkość gwintu                   | M38 × 0,5  |
| powłoka                           | TiN  |
| Kąt boku zarysu gwintu            | 60 stopni  |
| Norma na gwinty                   | DIN 13   |
| Kształł nakroju                   | C  |
| chwyt                             | chwyt walcowy z h9                               |
| chłodzenie wewnętrzne             | nie  |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych         |
| kierunek skrawania                | lewe   |
| rodzaj narzędzia gwintującego     | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny                  | bez  |
| Rodzaj produktu                   | gwintownik                                       |