

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M70X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130026 M70X1,5
GTIN	4062406032746
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
norma: DIN 2184
skok gwintu: 1,5 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 50 mm
Chwył kwadratowy □: 39 mm
Ø otworu rdzenia: 68,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	50 mm
norma	DIN 2184
Ø otworu rdzenia	68,5 mm
Ø gwintu	70 mm
Materiał ostrza ;	HSS
głębokość gwintu	105 mm

Liczba ostrzy Z	8
długość całkowita L	160 mm
skok gwintu	1,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	39 mm
liczba rowków wiórowych	8
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M70 × 1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik